

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 1.7/16-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1.7/16-16
GTIN	4062406042592
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 36,512 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 35 mm

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	35 mm
Número de filos Z	4
Paso de rosca	1,588 mm
Ø de rosca	36,512 mm
Vástago cuadrado □	22 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4

Pasos por pulgada	16
Ø de mango D <sub>s</sub>	28 mm
Profundidad de rosca	73 mm
Material de corte	HSS E
Longitud total L	200 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.7/16-16 UN LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar