

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 13/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 20,638 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 19,6 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	20,638 mm
Ø de agujero para roscar	19,6 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Pasos por pulgada	20
Número de ranuras de sujeción	3
Norma	DIN 376

Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Longitud total L	140 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Profundidad de rosca	41,3 mm
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	13/16-20 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar