

Garant

**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1.3/8-16**



Datos de pedido

Número de pedido	130036 1.3/8-16
GTIN	4062406042516
Clase de artículo	10N

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 34,925 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D_s: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 33,4 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	33,4 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	1,588 mm
Pasos por pulgada	16
Longitud total L	200 mm
Material de corte	HSS E

Vástago cuadrado □	22 mm
Ø de mango D _s	28 mm
Ø de rosca	34,925 mm
Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	69,85 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.3/8-16 UN LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar