

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.1/8-7****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 1.1/8-7
GTIN	4062406037826
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 7

Ø de rosca: 28,575 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 22 mm

Vástago cuadrado □: 18 mm

Ø de agujero para roscar: 24,87 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	28,575 mm
Ø de agujero para roscar	24,87 mm
Pasos por pulgada	7
Norma	DIN 376
Ø de mango D <sub>s</sub>	22 mm
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	57,15 mm

Longitud total L	180 mm
Número de filos Z	4
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	3,629 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Tipo de rosca	UNC-LH
Tamaño de rosca	1.1/8-7 UNC LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar