

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 1.3/4-5****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 1.3/4-5
GTIN	4062406045203
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 5

Ø de rosca: 44,45 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 39,26 mm

**Descripción técnica**

Paso de rosca	5,08 mm
Ø de rosca	44,45 mm
Pasos por pulgada	5
Ø de mango D <sub>s</sub>	36 mm
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	4
Longitud total L	220 mm

Norma	DIN 376
Número de filos Z	4
Profundidad de rosca	111,1 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Ø de agujero para roscar	39,26 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	1.3/4-5 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar