

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 1.7/8-10****Datos de pedido**

Número de pedido	130030 1.7/8-10
GTIN	4062406036348
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 10

Ø de rosca: 47,625 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 45,3 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	10
Ø de mango D _s	36 mm
Paso de rosca	2,54 mm
Ø de rosca	47,625 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Ø de agujero para roscar	45,3 mm
Longitud total L	250 mm

Profundidad de rosca	95,25 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1.7/8-10 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar