

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 11/16-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 11/16-16
GTIN	4062406044077
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 17,462 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 16 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	17,462 mm
Pasos por pulgada	16
Longitud total L	125 mm
Ø de agujero para roscar	16 mm
Profundidad de rosca	43,7 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Material de corte	HSS E

Paso de rosca	1,588 mm
Norma	DIN 376
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	11 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	11/16-16 UN
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar