

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 9/16-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 9/16-18
GTIN	4062406041694
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 14,288 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 12,9 mm

Descripción técnica

Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	18
Ø de agujero para roscar	12,9 mm
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	9 mm
Ø de rosca	14,29 mm

Paso de rosca	1,411 mm
Longitud total L	110 mm
Ø de mango D _s	11 mm
Profundidad de rosca	57,16 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	9/16-18 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar