

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 3/8-27****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 3/8-27
GTIN	4062406041441
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 27

Ø de rosca: 9,525 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 10 mm

Vástago cuadrado □: 8 mm

Ø de agujero para roscar: 8,7 mm

**Descripción técnica**

Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	0,94 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Profundidad de rosca	28,59 mm
Ø de rosca	9,525 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Vástago cuadrado □	8 mm
Pasos por pulgada	27
Ø de agujero para roscar	8,7 mm
Norma	DIN 371
Longitud total L	100 mm
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	3/8-27 UNS LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar