

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 1.7/8-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 1.7/8-20
GTIN	4062406045258
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 47,625 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 46,42 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	36 mm
Ø de rosca	47,625 mm
Número de filos Z	4
Longitud total L	250 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Profundidad de rosca	119 mm
Número de ranuras de sujeción	4

Ø de agujero para roscar	46,42 mm
Pasos por pulgada	20
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.7/8-20 UN
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar