

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: NO.8-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 NO.8-32
GTIN	4062406043339
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 4,166 mm

Longitud total L: 63 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Vástago cuadrado □: 3,4 mm

Ø de agujero para roscar: 3,42 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	4,166 mm
Paso de rosca	0,794 mm
Pasos por pulgada	32
Ø de mango D <sub>s</sub>	4,5 mm
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	3,4 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Longitud total L	63 mm
Ø de agujero para roscar	3,42 mm
Profundidad de rosca	10,4 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	8-32 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar