

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 5/16-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 5/16-18
GTIN	4062406043643
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 7,938 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D_s: 8 mm

Vástago cuadrado □: 6,2 mm

Ø de agujero para roscar: 6,55 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,411 mm
Pasos por pulgada	18
Vástago cuadrado □	6,2 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	19,85 mm

Ø de agujero para roscar	6,55 mm
Ø de rosca	7,938 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	90 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	5/16-18 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar