

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1/4-36****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 1/4-36
GTIN	4062406045753
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 36

Ø de rosca: 6,35 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D_s: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 5,7 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	15,9 mm
Pasos por pulgada	36
Ø de mango D _s	7 mm
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,706 mm

Ø de rosca	6,35 mm
Longitud total L	80 mm
Ø de agujero para roscar	5,7 mm
Vástago cuadrado □	5,5 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1/4-36 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar