

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.1/4-8****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 1.1/4-8
GTIN	4062406046903
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 31,75 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 25 mm

Vástago cuadrado □: 20 mm

Ø de agujero para roscar: 28,8 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Ø de rosca	31,75 mm
Pasos por pulgada	8
Ø de agujero para roscar	28,8 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376

Número de ranuras de sujeción	4
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	20 mm
Longitud total L	180 mm
Paso de rosca	3,175 mm
Profundidad de rosca	79,38 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.1/4-8 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar