

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3/8-24****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 3/8-24
GTIN	4062406045937
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UNF-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 371  
Pasos por pulgada: 24  
Ø de rosca: 9,525 mm  
Longitud total L: 100 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 10 mm  
Vástago cuadrado □: 8 mm  
Ø de agujero para roscar: 8,5 mm

**Descripción técnica**

Norma	DIN 371
Paso de rosca	1,058 mm
Pasos por pulgada	24
Número de filos Z	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Longitud total L	100 mm
Vástago cuadrado □	8 mm

Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Profundidad de rosca	23,83 mm
Ø de agujero para roscar	8,5 mm
Ø de rosca	9,525 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	3/8-24 UNF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar