

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.3/4-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 1.3/4-20
GTIN	4062406038410
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 44,45 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 43,25 mm

**Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	44,45 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Pasos por pulgada	20
Norma	DIN 376
Paso de rosca	1,27 mm
Longitud total L	220 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	36 mm
Ø de agujero para roscar	43,25 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	88,9 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.3/4-20 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar