

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 15/16-12****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 15/16-12
GTIN	4062406039837
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 12

Ø de rosca: 23,812 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 21,8 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	2,117 mm
Profundidad de rosca	47,64 mm
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	12
Ø de mango D _s	18 mm
Ø de rosca	23,812 mm
Ø de agujero para roscar	21,8 mm

Número de ranuras de sujeción	3
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Norma	DIN 376
Longitud total L	160 mm
Número de filos Z	3
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	15/16-12 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar