

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1.11/16-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 1.11/16-18
GTIN	4062406049577
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 42,862 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D₃: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 41,6 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	41,6 mm
Profundidad de rosca	107,15 mm
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	29 mm
Pasos por pulgada	18
Ø de rosca	42,86 mm

Paso de rosca	1,411 mm
Ø de mango D _s	36 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Longitud total L	220 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNEF
Tamaño de rosca	1.11/16-18 UNEF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar