

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 2-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 2-18
GTIN	4062406047610
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 50,8 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 40 mm

Vástago cuadrado □: 32 mm

Ø de agujero para roscar: 49,5 mm

**Descripción técnica**

Profundidad de rosca	127 mm
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	49,5 mm
Paso de rosca	1,411 mm

Longitud total L	250 mm
Número de filos Z	4
Pasos por pulgada	18
Vástago cuadrado □	32 mm
Ø de rosca	50,8 mm
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	2-18 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar