

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1.1/8-14****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 1.1/8-14
GTIN	4062406048983
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 28,575 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 22 mm

Vástago cuadrado □: 18 mm

Ø de agujero para roscar: 27 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	14
Ø de mango D _s	22 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Longitud total L	180 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,814 mm

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	27 mm
Profundidad de rosca	71,44 mm
Ø de rosca	28,575 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1.1/8-14 UNS
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar