

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: NO.6-40****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 40

Ø de rosca: 3,505 mm

Longitud total L: 56 mm

Ø de mango D_s: 4 mm

Vástago cuadrado □: 3 mm

Ø de agujero para roscar: 2,95 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	40
Profundidad de rosca	10,53 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	4 mm
Ø de rosca	3,51 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3

Norma	DIN 371
Longitud total L	56 mm
Paso de rosca	0,635 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Ø de agujero para roscar	2,95 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	6-40 UNF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar