

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1.9/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 1.9/16-20
GTIN	4062406040475
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 39,688 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D₃: 32 mm

Vástago cuadrado □: 24 mm

Ø de agujero para roscar: 38,49 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	38,49 mm
Longitud total L	200 mm
Profundidad de rosca	79,38 mm
Ø de rosca	39,688 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Vástago cuadrado □	24 mm
Paso de rosca	1,27 mm

Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Pasos por pulgada	20
Ø de mango D _s	32 mm
Número de filos Z	4
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.9/16-20 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar