

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: NO.3-48****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 NO.3-48
GTIN	4062406045494
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UNC-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Pasos por pulgada: 48
Ø de rosca: 2,515 mm
Longitud total L: 50 mm
Ø de mango D_s: 2,8 mm
Vástago cuadrado □: 2,1 mm
Ø de agujero para roscar: 2,05 mm

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	2,1 mm
Profundidad de rosca	6,29 mm
Ø de agujero para roscar	2,05 mm
Pasos por pulgada	48
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	2,8 mm
Paso de rosca	0,529 mm

Material de corte	HSS E
Ø de rosca	2,515 mm
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Longitud total L	50 mm
Tipo de rosca	UNC-LH
Tamaño de rosca	3-48 UNC LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar