

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1.7/8-14

Datos de pedido

Número de pedido	130035 1.7/8-14
GTIN	4062406040802
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 47,625 mm

Longitud total L: 250 mm

 Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 46 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	46 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D _s	36 mm
Profundidad de rosca	95,25 mm
Norma	DIN 376
Vástago cuadrado □	29 mm
Pasos por pulgada	14
Material de corte	HSS E

Ø de rosca	47,625 mm
Paso de rosca	1,814 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1.7/8-14 UNS
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar