

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1-12****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1-12
GTIN	4062406042141
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 12

Ø de rosca: 25,4 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D_s: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 23,25 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	2,117 mm
Ø de rosca	25,4 mm
Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	23,25 mm
Profundidad de rosca	76,2 mm
Pasos por pulgada	12
Norma	DIN 376

Longitud total L	160 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D _s	20 mm
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	16 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	1-12 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar