

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1.1/2-8****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 1.1/2-8
GTIN	4062406040451
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 38,1 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D_s: 32 mm

Vástago cuadrado □: 24 mm

Ø de agujero para roscar: 35,1 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	4
Norma	DIN 376
Paso de rosca	3,175 mm
Ø de rosca	38,1 mm
Profundidad de rosca	76,2 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Longitud total L	200 mm
Pasos por pulgada	8

Ø de agujero para roscar	35,1 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	24 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.1/2-8 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar