

Garant
Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.5/8-20

Datos de pedido

Número de pedido	130031 1.5/8-20
GTIN	4062406038298
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
 Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
 Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
 Tipo de rosca: UN-LH
 Material de corte: HSS E
 Norma: DIN 376
 Pasos por pulgada: 20
 Ø de rosca: 41,275 mm
 Longitud total L: 200 mm
 Ø de mango D_s: 32 mm
 Vástago cuadrado □: 24 mm
 Ø de agujero para roscar: 40,08 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	40,08 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Ø de rosca	41,275 mm
Vástago cuadrado □	24 mm
Norma	DIN 376
Número de filos Z	4
Longitud total L	200 mm

Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	82,55 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Pasos por pulgada	20
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.5/8-20 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar