

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1.3/4-5****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 5

Ø de rosca: 44,45 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 39,26 mm

Descripción técnica

Longitud total L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	39,26 mm
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	29 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	5,08 mm

Profundidad de rosca	88,9 mm
Ø de mango D _s	36 mm
Ø de rosca	44,45 mm
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	5
Tipo de rosca	UNC-LH
Tamaño de rosca	1.3/4-5 UNC LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar