

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: NO.10-36****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 NO.10-36
GTIN	4062406047856
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 36

Ø de rosca: 4,826 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,15 mm

**Descripción técnica**

Norma	DIN 371
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Ø de rosca	4,826 mm
Paso de rosca	0,706 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	4,15 mm

Pasos por pulgada	36
Profundidad de rosca	12,1 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Longitud total L	70 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	10-36 UNS
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar