

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 1/4-28****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1/4-28
GTIN	4062406041298
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 6,35 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 5,5 mm

**Descripción técnica**

Paso de rosca	0,907 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	19,05 mm
Ø de agujero para roscar	5,5 mm
Norma	DIN 371
Ø de rosca	6,35 mm

Vástago cuadrado □	5,5 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Longitud total L	80 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	7 mm
Pasos por pulgada	28
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	1/4-28 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar