

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 1.7/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 1.7/16-20
GTIN	4062406051532
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 36,512 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 35,32 mm

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	35,32 mm
Vástago cuadrado □	22 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,27 mm
Ø de rosca	36,512 mm
Longitud total L	200 mm
Número de ranuras de sujeción	4

Ø de mango D <sub>s</sub>	28 mm
Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	91,28 mm
Número de filos Z	4
Pasos por pulgada	20
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.7/16-20 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar