

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1.15/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 1.15/16-20
GTIN	4062406052041
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 49,212 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D_s: 40 mm

Vástago cuadrado □: 32 mm

Ø de agujero para roscar: 48 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	20
Número de filos Z	4
Ø de mango D _s	40 mm
Longitud total L	250 mm
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	48 mm
Vástago cuadrado □	32 mm

Paso de rosca	1,27 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4
Profundidad de rosca	123 mm
Ø de rosca	49,212 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.15/16-20 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar