

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 5/8-24****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 5/8-24
GTIN	4062406050702
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 15,875 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 15 mm

**Descripción técnica**

Paso de rosca	1,058 mm
Norma	DIN 376
Pasos por pulgada	24
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	15 mm
Longitud total L	110 mm
Ø de rosca	15,875 mm

Profundidad de rosca	39,7 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	5/8-24 UNEF LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar