

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 11/16-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 17,462 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D_s: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 16 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	16 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Pasos por pulgada	16
Vástago cuadrado □	11 mm
Paso de rosca	1,588 mm
Norma	DIN 376
Material de corte	HSS E

Longitud total L	125 mm
Profundidad de rosca	43,7 mm
Número de filos Z	4
Ø de rosca	17,462 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	11/16-16 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar