

Garant
**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 13/16-12**

Datos de pedido

Número de pedido	130046 13/16-12
GTIN	4062406050917
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
 Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
 Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
 Tipo de rosca: UN-LH
 Material de corte: HSS E
 Norma: DIN 376
 Pasos por pulgada: 12
 Ø de rosca: 20,638 mm
 Longitud total L: 140 mm
 Ø de mango D_s: 18 mm
 Vástago cuadrado □: 14,5 mm
 Ø de agujero para roscar: 18,6 mm

Descripción técnica

Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	18,6 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Longitud total L	140 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Profundidad de rosca	51,6 mm
Pasos por pulgada	12

Ø de rosca	20,638 mm
Norma	DIN 376
Paso de rosca	2,117 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Número de filos Z	4
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	13/16-12 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar