

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: NO.2-64****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UNF-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 371  
Pasos por pulgada: 64  
Ø de rosca: 2,184 mm  
Longitud total L: 45 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Vástago cuadrado □: 2,1 mm  
Ø de agujero para roscar: 1,9 mm

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado □	2,1 mm
Paso de rosca	0,399 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	64
Material de corte	HSS E
Longitud total L	45 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	2,8 mm

Profundidad de rosca	6,54 mm
Ø de rosca	2,18 mm
Norma	DIN 371
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	1,9 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	2-64 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar