

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: NO.4-48****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 NO.4-48
GTIN	4062406049980
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UNF-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Pasos por pulgada: 48
Ø de rosca: 2,845 mm
Longitud total L: 56 mm
Ø de mango D_s: 3,5 mm
Vástago cuadrado □: 2,7 mm
Ø de agujero para roscar: 2,4 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Ø de rosca	2,845 mm
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	7,1 mm
Longitud total L	56 mm
Pasos por pulgada	48
Vástago cuadrado □	2,7 mm

Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,529 mm
Ø de mango D _s	3,5 mm
Ø de agujero para roscar	2,4 mm
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	4-48 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar