

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: NO.12-24****Datos de pedido**

Número de pedido	130040 NO.12-24
GTIN	4062406043476
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 5,486 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,47 mm

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	4,9 mm
Profundidad de rosca	13,7 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Ø de agujero para roscar	4,47 mm
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN 371
Paso de rosca	1,058 mm

Pasos por pulgada	24
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	5,486 mm
Número de filos Z	3
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	12-24 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar