

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, Sin revestimiento, Tipo: 2.1/4-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130050 2.1/4-20
GTIN	4062406052218
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 57,15 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 45 mm

Vástago cuadrado □: 35 mm

Ø de agujero para roscar: 56,03 mm

**Descripción técnica**

Pasos por pulgada	20
Ø de mango D <sub>s</sub>	45 mm
Vástago cuadrado □	35 mm
Longitud total L	160 mm
Profundidad de rosca	85,73 mm
Material de corte	HSS
Número de filos Z	6

Número de ranuras de sujeción	6
Ø de rosca	57,15 mm
Ø de agujero para roscar	56,03 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	2.1/4-20 UN
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar