

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.1/4-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 1.1/4-20
GTIN	4062406046842
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 31,75 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 25 mm

Vástago cuadrado □: 20 mm

Ø de agujero para roscar: 30,55 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	20
Longitud total L	180 mm
Ø de agujero para roscar	30,55 mm
Ø de rosca	31,75 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D _s	25 mm
Material de corte	HSS E

Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	79,38 mm
Número de filos Z	4
Paso de rosca	1,27 mm
Vástago cuadrado □	20 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.1/4-20 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar