

**Garant**
**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, Sin revestimiento, Tipo: 4.1/4-14**

**Datos de pedido**

Número de pedido	130050 4.1/4-14
GTIN	4062406053086
Clase de artículo	10N

**Descripción**
**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 107,95 mm

Longitud total L: 180 mm

 Ø de mango D<sub>s</sub>: 56 mm

Vástago cuadrado □: 44 mm

Ø de agujero para roscar: 106,3 mm

**Descripción técnica**

Material de corte	HSS
Ø de agujero para roscar	106,3 mm
Ø de rosca	107,95 mm
Paso de rosca	1,814 mm
Número de ranuras de sujeción	12
Profundidad de rosca	161,925 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	56 mm

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	44 mm
Número de filos Z	12
Longitud total L	180 mm
Pasos por pulgada	14
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	4.1/4-14 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar