

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1-8****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 1-8
GTIN	4062406048884
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 25,4 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D_s: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 22,15 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	63,5 mm
Longitud total L	160 mm
Pasos por pulgada	8
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4
Ø de mango D _s	20 mm

Número de ranuras de sujeción	4
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	16 mm
Ø de agujero para roscar	22,15 mm
Paso de rosca	3,175 mm
Ø de rosca	25,4 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	1-8 UNC
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar