

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, TiN, Tipo: 2.5/8-20****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 130055 2.5/8-20 |
| GTIN | 4062406054694 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 66,675 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D_s: 50 mm

Vástago cuadrado □: 39 mm

Ø de agujero para roscar: 65,47 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ø de agujero para roscar | 65,47 mm |
| Pasos por pulgada | 20 |
| Vástago cuadrado □ | 39 mm |
| Longitud total L | 160 mm |
| Número de filos Z | 6 |
| Número de ranuras de sujeción | 6 |
| Profundidad de rosca | 100 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Ø de mango D _s | 50 mm |
| Ø de rosca | 66,675 mm |
| Paso de rosca | 1,27 mm |
| Material de corte | HSS |
| Tipo de rosca | UN |
| Tamaño de rosca | 2.5/8-20 UN |
| Recubrimiento | TiN |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | ASME B1.1 |
| Clase de tolerancia | 1B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,20 |
| Clase de tolerancia | 2B +0,10 |
| Clase de tolerancia | 3B |
| Clase de tolerancia | 2B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,05 |
| Forma del corte previo | C |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |