

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1.1/16-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 1.1/16-16
GTIN	4062406048914
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 26,988 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 25,5 mm

**Descripción técnica**

Número de filos Z	4
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	25,5 mm
Ø de rosca	26,99 mm
Longitud total L	160 mm
Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	67,5 mm

Paso de rosca	1,588 mm
Pasos por pulgada	16
Vástago cuadrado □	16 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.1/16-16 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar