

Garant
Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1.5/8-8

Datos de pedido

Número de pedido	130045 1.5/8-8
GTIN	4062406049553
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 41,275 mm

Longitud total L: 200 mm

 Ø de mango D_s: 32 mm

Vástago cuadrado □: 24 mm

Ø de agujero para roscar: 38,3 mm

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	24 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	38,3 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Longitud total L	200 mm
Profundidad de rosca	103,19 mm
Norma	DIN 376

Ø de rosca	41,275 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	8
Paso de rosca	3,175 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.5/8-8 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar