

Garant**CDCT S40101, Clase: HB7410**

Datos de pedido

Número de pedido	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40101 HB7410 Clase: HB7410
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Material de corte	HM
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Radio angular	0,1 mm
Aplicación principal	Ti

Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Clase	HB7410
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40101
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado