

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 7/16-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 7/16-16
GTIN	4062406048273
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 11,112 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 9 mm

Vástago cuadrado □: 7 mm

Ø de agujero para roscar: 9,576 mm

**Descripción técnica**

Longitud total L	110 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,588 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	11,112 mm

Profundidad de rosca	27,78 mm
Pasos por pulgada	16
Ø de agujero para roscar	9,576 mm
Norma	DIN 376
Ø de mango D <sub>s</sub>	9 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	7/16-16 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar