

Garant**CDCT S40101, Clase: HB7035**

Datos de pedido

Número de pedido	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40101 HB7035 Clase: HB7035
Rompevirutas: SF
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 150 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 60 - 150 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Radio angular	0,1 mm
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 150 m/min
Clase	HB7035
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm

Aplicación secundaria	K
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	60 - 150 m/min
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SF
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40101
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado