

Garant
CDCT S40104, Clase: HB7410


Datos de pedido

Número de pedido	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40104 HB7410 Clase: HB7410
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Rompevirutas	TIS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min

Aplicación principal	TI
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7410
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40104
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado