

Garant
CDCT S40104, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40104 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7125-1
Condición de corte	continuo

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40104
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado